



タイミングベルト テーパロック滑車 技術仕様



タイミング滑車技術仕様歯駆動ベルトここ製造普遍的ブランド

ユニバーサルタイミング滑車ほとんどなく、静かな滑りが長い分でベルト寿命を保証します。バックは、間に合わせやり方で、滑車やアルミニウム素材からスチールやロックテーパなしで作られています /顧客の要件を1として、エンジンのカムシャフトで使用され、自動車のタイミングベルト & その他の産業用滑車アプリケーションを生成することにより、加工ブッシュカッタートッピング。



タイミングベルトプリー

滑車伝送タイミングベルトドライブ製品仕様書

- 歯駆動ベルト'XI'タイプ (余分な光の義務) 滑車
- 歯車ベルト'I'のタイプ (ライトデューティ) 滑車
- 歯ベルト'h'をタイプ (重い義務) 滑車
- 歯ベルト'XH'タイプ (余分な重い義務) 滑車
- 歯ベルト'XXH'タイプ () 滑車余分な重い義務ダブル

100rpmの速度で駆動ベルト電力定格容量 KW/25mmベルト

エンジン滑車 ドライブの歯 種類	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	
XIを (1/5'ピッチ)	.01	.01	.01	.15	.02	.02	.02	.03	.03	.03	.03	.03	.03	.04	.04	.04							
と (3/8'ピッチ)	.04	.04	.04	.05	.05	.06	.06	.07	.07	.07	.07	.08	.09	.10	.10	.11	.12	.13	.14	.16	.17	.19	
時間 (1/2'ピッチ)	-	-	-	-	.19	.20	.21	.22	.24	.25	.26	.28	.29	.31	.34	.37	.40	.43	.48	.53	.58	.63	
XH (7/8'ピッチ)	-	-	-	-	-	-	-	-	.57	.60	.63	.65	.69	.75	.83	.88	.94	1.0	1.1	1.25	-	-	
XXH (1-1/4'ピッチ)	-	-	-	-	-	-	-	-	.99	1.0	1.1	1.15	1.22	1.30	1.43	1.5	1.65	1.8	1.95	2.2	-	-	

* テーパロックシステム滑車の茂みも製造。



連絡先の引用の場合:

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
 民主党、136、シャン道路、ヌエパデリー-1 10060、インド
 電話番号 : 91-11-6547 2400, 2874 5120
 ファックス : 91-11-2874 2791
 Eメール : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 ウェブサイト : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
 主要人員 : ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長



タイミングベルト テーパロック滑車 技術仕様



滑車の情報の問い合わせや注文のタイミングで提供する

- デューティタイプつまり余分な光や重い&することができます。
- 滑車つまり1/5"のピッチまたは3/8"とすることができます。
- ドライバーの歯つまり滑車の第10または17とすることができます。
- 滑車つまり鋼やアルミ素材。
- 問い合わせの数量。

免責事項：情報は、筆記と口頭HIC、負債には、自然の中で信頼性の高いものではないことを決定、その製品が提供されていますが相対的な使用に考えています。ユニバーサルブランドの工業製品の購入者自身のためにこのような製品の適合性を判断する必要があります。



連絡先の引用の場合：

ここ国際株式会社(工業用バルブ製品鍛造鋼体部)
民主党、136、シヤン道路、ヌエバデリー-1 10060、インド
電話番号：91-11-6547 2400, 2874 5120
ファックス：91-11-2874 2791
Eメール：universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
ウェブサイト：<http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
主要人員：ナンバンコマツナギグブタ氏は、社長